

Accessound

Casque d'accès à la baignade pour malvoyants



Le casque à conduction osseuse Accessound est un produit spécialisé dans l'accompagnement des personnes non ou malvoyantes dans l'exercice d'activités aquatiques en eau libre.



AVANTAGES



- > Adapté aux activités en eau libre (mer, lac, océan, piscine...)
- > Répond au niveau 4 du label Handiplage
- > Facilement transportable
- > Oreilles libres
- > Aucun entretien particulier et une très bonne fiabilité
- > Grande portée d'émission
- > SAV rapide
- > Jusqu'à 7 canaux par émetteur
- > Confortable d'utilisation

Spécificités techniques

Garantie	Portée	Son	Etanchéité	Autonomie	Temps de charge	Couleurs
2 ans	800 à 1000 m	10 m sous eau claire	Casque : IPX8 Transmetteur : IP65	6 heures	1 à 2 heures	Jaune Noir
Une housse de transport est fournie afin de le protéger et le déplacer rapidement. Résistance à la pression sous l'eau : 10m.						
Kit : Emetteur, Récepteur, Câblage et Recharge						

Caractéristiques générales

Le casque à conduction osseuse Accessound est un produit spécialisé dans l'accompagnement des personnes non ou malvoyantes dans l'exercice d'activités aquatiques en eau libre.

Son système de conduction osseuse permet de guider en temps réel à l'aide d'un talkie-walkie les différents utilisateurs.

Le casque à conduction osseuse Accessound permet de répondre aux critères du niveau 4 du label Handiplage.

Les caques envoient des mini vibrations à travers les pommestes et transmettent le message directement à l'oreille interne. Ainsi les oreilles sont disponibles pour profiter de l'environnement extérieur.

ÉMETTEUR

Talkie-walkie permettant à un sauveteur ou à un accompagnateur de communiquer en temps réel avec l'utilisateur du casque Accessound depuis le bord de l'eau afin d'encadrer et guider la baignade. Un casque avec un micro offre la possibilité de l'utiliser les mains libres.

RÉCEPTEUR

Casque audio sans fil, ce dernier marche à l'aide du principe de la transmission sonore par conduction osseuse.

Point technique :

Le casque à conduction osseuse va transmettre des ondes sonores à travers les os de la boîte crânienne vers l'oreille interne en contournant le tympan. Les oreilles restent ainsi libres pour mieux percevoir l'environnement extérieur. Le son transmis sera de haute qualité jusqu'à 1 m sous l'eau.



CÂBLAGE ET RECHARGE

Chaque kit comprend le câblage nécessaire pour recharger le casque émetteur (prise secteur, prise Jack, port USB).



Quels sont nos équipements additionnels ?

Mobi-mat® Tapis d'accès



Aquaccess Fixe Elévateur de piscine fixe



Sunwheels Fauteuil de mise à l'eau



Mobi-walk Déambulateur tout-terrain



 info@mobi-mat.com